


# distributore per cavi ASI-KVT-FKX2-M12

Codice prodotto: 527474

FESTO

Per interfaccia AS



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	46 mm
Altezza	102 mm
Lunghezza	28,5 mm
Fissaggio	A scelta: Con foro passante Con guida profilata
Peso	190 g
Interfaccia Fieldbus	Interfaccia AS: connettore cavo piatto Connettore femmina, M12x1, 4 poli, codifica A Tensione di carico: connettore a cavo piatto
Tensione d'esercizio CC, interfaccia AS	26,5 ... 31,6 V
Tensione d'esercizio nominale CC, interfaccia AS	26,5 V
Tensione d'esercizio CC, tensione di carico	20,4 ... 26,4 V
Tensione d'esercizio nominale CC, tensione di carico	24 V
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529 In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	PA rinforzato
Informazioni sui materiali, guarnizioni	PUR
Informazioni sui materiali, piastra copertura	PA rinforzato
Umidità relativa dell'aria	5 - 90 % Senza formazione di condensa