

# Filtro fine MS6N-LFM

Codice prodotto: 527671

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	MS
Dimensione	6
Design	Filtro in fibra
Grado di filtrazione	0.01 µm...1 µm
Scarico della condensa	Completamente automatico A rotazione manuale Semiautomatico
Pressione di lavoro	0 bar...20 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Tazza di protezione	Tazza di protezione in plastica Integrato come tazza in metallo
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Display pressione differenziale	Indicatore ottico Tramite sensore di pressione
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)
Tipo di montaggio	Una delle due: Installazione in linea Con accessori
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale filtro	Fibra di borosilicato
Materiale guarnizioni	NBR
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)