

# unità di gestione e visualizzazione CPX-MMI-1

Codice prodotto: 529043

FESTO

Per terminale elettrico modulare CPX.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	81 mm
Altezza	28 mm
Lunghezza	137 mm
Lunghezza max. cavo di collegamento	15 m
Display	128 x 64 pixel LCD-Display Con retroilluminazione
Elementi di comando	3 tasti funzione 4 tasti freccia Tastiera a sfioro
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Interfaccia per la comunicazione dati	Interfaccia RS232 57,6Kbaud Connettore femmina M12 4 poli
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Alimentazione di tensione	Viene fornita dal dispositivo collegato
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	50 - 60 mA
ATEX categoria gas	II 3G
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX categoria polvere	II 3D
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Temperatura ambiente antideflagrante	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla protezione antideflagrante (ATEX)
Umidità relativa dell'aria	Senza formazione di condensa
Protezione contro contatti diretti e indiretti	PELV
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	150 g
Materiale del corpo	PA rinforzato