

Lubrificatore MS6-LOE-1/2-U

Codice prodotto: 529777

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Dimensione | 6 |
| Serie | MS |
| Posizione di montaggio | Verticale +/-5° |
| Design | Lubrificatore proporzionale a nebbia d'olio standard |
| Capacità di olio max. | 80 cm ³ |
| Tazza di protezione | Integrato come tazza in metallo |
| Pressione di lavoro | 1 bar...16 bar |
| Portata minima per il funzionamento del lubrificatore | 50 l/min |
| Portata nominale standard | 7200 l/min |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Funzionamento lubrificato possibile |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -10 °C...60 °C |
| Adatto per l'uso con gli alimenti | Vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura del fluido | -10 °C...60 °C |
| Viscosità dell'olio | ISO VG 32 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 810 g |
| Tipo di montaggio | Una delle due: Installazione in linea Con accessori |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | G1/2 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | G1/2 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale corpo | Alluminio pressofuso |
| Materiale della tazza | Lega di alluminio battuto |