


Flangia motore EAMF-A-64A/B-70A

Codice prodotto: 529945

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95% |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 160 g |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 70A |
| Codice interfaccia, corpo della frizione | 64A 64B |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |