


flangia motore EAMF-A-64A/C/D-100A

Codice prodotto: 529947

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	480 g
Codice interfaccia, motore in	100A
Codice interfaccia, supporto giunto-motore	64A 64C 64D
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS