

Cavo motore KMTRE-ST42-10

Codice prodotto: 530075

FESTO

Per il collegamento dal modulo lineare elettrico HME al driver motore SFC-LAC.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-20 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Raggio min. di curvatura del cavo	80 mm
Composizione cavo	7 x 0,34 mm ² schermato
Lunghezza cavo	10 m