

Combinazione di unità di manutenzione MSB6-3/8-FRC5:J1M1-Z

Codice prodotto: 530293

FESTO

Combinazione filtro, riduttore di pressione, lubrificatore, massima pressione in uscita 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, bloccaggio manopola di regolazione, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensioni | 6 |
| Serie costruttiva | MS |
| Disp. sicurezza azionamento | Manopola con serratura incorporata |
| Posizione di montaggio | verticale +/- 5° |
| Scarico condensa | manuale rotativo |
| Costruzione | Filtro riduttore con manometro Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio |
| Capacità filtrante | 40 µm |
| Funzione regolatore | Pressione in uscita costante con compensazione pressione a monte con scarico secondario con flusso di ritorno |
| Protezione tazza | Tazza protettiva in plastica |
| Indicatore di pressione | con manometro |
| Pressione di esercizio | 1,5 ... 20 bar |
| Campo di regolazione della pressione | 0,5 ... 12 bar |
| Portata nominale normale | 3.500 l/min |
| Fluido di esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Gas inerti |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ... 60 °C |
| Classe di purezza aria in uscita | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-] |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 1.495 g |
| Tipo fissaggio | con accessori |
| Attacco pneumatico 1 | G3/8 |
| Attacco pneumatico 2 | G3/8 |