

Giunto EAMC-65-90-15-24

Codice prodotto: 530940

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	15 mm
Diametro di montaggio 2	24 mm
Dimensione	65
Lunghezza nominale	90 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	4500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	417 kgmm ²
Coppia trasmissibile	80 Nm
Peso prodotto	535 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)