

# connettore femmina KD3-1/8-A-R

Codice prodotto: 531659

FESTO

Autobloccante con valvola antiritorno



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	5 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 12 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio nominale	5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 15 %
Peso	28 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS