

Connettore maschio KS3-1/8-I

Codice prodotto: 531668

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione nominale | 4.95 mm |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar...12 bar |
| Portata nominale standard | 558 l/min |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Funzionamento lubrificato possibile |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Coppia nominale | 5 Nm |
| Tolleranza della coppia di serraggio nominale | ± 15% |
| Peso prodotto | 16 g |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | Filetto femmina G1/8 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |