


Checkbox CHB-C-P

Codice prodotto: 532270

FESTO

forma costruttiva compatta



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Max. diametro parti | 25 mm |
| Funzione di conteggio | sì |
| Grado di protezione | IP64 |
| Connessione per encoder | a norme specifiche RS 485 |
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 260 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
| Max. lunghezza parti | A seconda della velocità del nastro e della risoluzione desiderata |
| Min. diametro parti | 0,5 mm |
| Min. lunghezza parti | 1 mm |
| Uscite | Parte corretta e correttamente orientata Parte corretta ma non correttamente orientata Parte non corretta Comando dispositivo di convogliamento Comando nastro/Pronto Segnalazione di stato "Attenzione" Uscita errori Conteggio raggiunto PLC_Power |
| Ingressi | Sensore congestione 1 Sensore congestione 2 Camera - Enable Errore esterno Counter Reset Avvio esterno Sensore esterno Blocco tasto Type Select 0 Type Select 1 Teach-in esterno |
| Max. numero differenti orientamenti per memoria tipologie | 8 |
| Max. numero memorie tipologie | 4 |
| Preselezione quantità | Software CheckKon |
| Intervallo conteggio | 1 - 2 Mrd. |
| Protezione interna | Fusibile 8 A |
| Limitazione elettronica delle uscite a | 700 mA |
| Max. corrente totale su connessione PLC | 1 A |
| Tensione di esercizio nominale CC | 24 V |
| Assorbimento di corrente con uscite prive di carico | 750 mA |
| Oscillazioni di tensione ammissibili | +/- 15 % |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ... 70 °C |
| Condizioni ambientali | asciutto Schermatura da influssi estremi della luce esterna aria ambiente il più possibile pulita |

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------|---|
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Risoluzione videocamera | 6/100 mm |
| Tempo di esposizione | 128 ... 1.024 μ s |
| Interfaccia diagnostica | Interfaccia RS232 115 Kbaud Connettore femmina M12x1 a 4 poli |