


Checkbox CHB-C-C

Codice prodotto: 532271

FESTO

forma costruttiva compatta



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Max. diametro parti	25 mm
Funzione di conteggio	no
Grado di protezione	IP64
Connessione per encoder	a norme specifiche RS 485
Larghezza	60 mm
Altezza	260 mm
Lunghezza	150 mm
Max. lunghezza parti	A seconda della velocità del nastro e della risoluzione desiderata
Min. diametro parti	0,5 mm
Min. lunghezza parti	1 mm
Uscite	Parte corretta e correttamente orientata Parte corretta ma non correttamente orientata Parte non corretta Comando dispositivo di convogliamento Comando nastro/Pronto
Ingressi	Sensore congestione 1
Max. numero differenti orientamenti per memoria tipologie	8
Max. numero memorie tipologie	1
Preselezione quantità	Software CheckKon
Protezione interna	Fusibile 8 A
Limitazione elettronica delle uscite a	700 mA
Max. corrente totale su connessione PLC	1 A
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente con uscite prive di carico	750 mA
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 15 %
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Condizioni ambientali	asciutto Schermatura da influssi estremi della luce esterna aria ambiente il più possibile pulita
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Risoluzione videocamera	6/100 mm
Tempo di esposizione	128 ... 1.024 µs
Interfaccia diagnostica	Interfaccia RS232 115 Kbaud Connettore femmina M12x1 a 4 poli