

snodo SGS-6-32

Codice prodotto: 532693

FESTO

Con dado esagonale, per il fissaggio oscillante con supporto sferico (a lato stelo), a norma DIN ISO 8139.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	6-32 UNF-2B
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	21 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale anello esterno	Ottone
Materiale del corpo	Acciaio zincato
Materiale anello interno	Acciaio
Materiale dado	Acciaio zincato