


Combinazione di filtro fine LFMBA-1/2-D-MIDI-DA-A

Codice prodotto: 532878

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Midi
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Grado di filtrazione	0.01 µm
Efficienza del filtro	99.9999 %
Scarico della condensa	Completamente automatico
Design	Filtro in fibra
Volume max della condensa	43 ml
Tazza di protezione	Tazza di protezione metallica
Pressione di lavoro	1.5 bar...12 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gas inerti
Temperatura del fluido	1.5 °C...60 °C
Contenuto residuo di olio	0.01 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	1429 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale filtro	Fibra di borosilicato
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Materiale della tazza	PC