

Cartuccia micro-filtro MS6-LFM-A

Codice prodotto: 532909

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	6
Basato su standard	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Serie	MS
Grado di filtrazione	0.01 µm
Portata max. standard per la classe di aria pulita	900 l/min
Portata minima standard per la classe dell'aria	135 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gas inerti
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Efficienza di filtrazione frazionata (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Efficienza di separazione MPPS	99.95 %
Contenuto residuo di olio	0.01 mg/m ³