


flangia motore EAMF-A-64A/C-80G

Codice prodotto: 533139

FESTO

Per attuatore elettromeccanico con motore passo-passo.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Codice interfaccia, motore in	80G
Codice interfaccia, supporto giunto-motore	64A 64C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS