

Tubo spiraleto in plastica PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

Codice prodotto: 533463

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Lunghezza di lavoro | 2.4 m |
| Diametro esterno | 9.5 mm |
| Lunghezza del blocco | 0.889 m |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata | 50 mm |
| Diametro interno | 6.4 mm |
| Diametro avvolgimento | 42 mm |
| Numero di giri | 21 |
| Pressione operativa in funzione della temperatura | -0.95 bar...15 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 °C...60 °C |
| Coppia nominale | 11 Nm |
| Tolleranza della coppia di serraggio nominale | ± 20% |
| Peso prodotto | 180 g |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | Filetto maschio G1/4 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | Filetto maschio G1/4 |
| Colore | Blu |
| Durezza Shore | A 87 +/-3 |
| Materiale filetto di collegamento | Ottone Ottone nichelato |
| Protezione contro le deformazioni del materiale | POM |
| Materiale tubo | TPE-U(PU) |