

ghiera
MCK-PK-4-KD
Codice prodotto: 533673

FESTO

Esecuzione in metallo.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Filetto femmina M10x1
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1,2 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 12 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 174 psi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Attacco pneumatico 1	per tubo con diametro esterno 6 mm Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm con dado
Materiale ghiera	Lega di alluminio per lavorazione plastica, nichelata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS