

Raccordo a innesto a L

QSL-F-G1/4-12

Codice prodotto: 533853

FESTO

Orientabile di 360°, filetto maschio con esagono esterno.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni | Standard |
| Diametro nominale | 6 mm |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato | Anello di tenuta |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 16 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 |
| Sicurezza alimentare | Conforme alla dichiarazione del produttore |
| Temperatura ambiente | 0 ... 150 °C |
| Omologazione | Germanischer Lloyd |
| Coppia di serraggio max. | 15 Nm |
| Peso | 49 g |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | Per tubo diametro esterno 12 mm |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Informazioni sui materiali, corpo | Ottone cromato e nichelato |
| Informazioni sui materiali, guarnizione per filetti | FPM |
| Informazioni sui materiali, guarnizione tubo | FPM |