


# Raccordo a innesto a Y QSY-F-6

Codice prodotto: 533933

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore  |
|--|---|
| Dimensioni   | Standard                                      |
| Diametro nominale  | 5,5 mm  |
| Costruzione  | Principio Push-Pull                           |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 16 bar                              |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 3   |
| Sicurezza alimentare                                     | Conforme alla dichiarazione del produttore    |
| Temperatura ambiente                                     | 0 ... 150 °C                                  |
| Omologazione   | Germanischer Lloyd                            |
| Peso   | 26,2 g  |
| Attacco pneumatico 1                                     | Per tubo diametro esterno 6 mm                |
| Attacco pneumatico 2                                     | Per tubo diametro esterno 6 mm                |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS                               |
| Informazioni sui materiali, corpo                        | Ottone<br>cromato e nichelato                 |
| Informazioni sui materiali, guarnizione per filetti      | FPM   |
| Informazioni sui materiali, guarnizione tubo             | FPM   |