


# Kit sensori di finecorsa DAPZ-SB-M-250AC-DR-RO

Codice prodotto: 534469

FESTO

Per attuatori oscillanti con interfaccia di montaggio a norme VDI/VDE 3845.  
Adatto per tutti gli attuatori oscillanti DAPS e solo per DRD/DRE nelle  
dimensioni da 4 a 225. Per attuatori oscillanti DRD/DRE nelle  
dimensioni da 1 a 2 oppure da 375 a 880 è possibile eseguire il  
montaggio solo con adattatori DAPZ-SBZ-...



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ammissibile del cavo	8 ... 13 mm
Basato sulla norma	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Forma	Rotonda
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Resistenza ai cortocircuiti	No
Funzione elemento di commutazione	Deviatore
Protezione contro l'inversione di polarità	No
Principio di misurazione	Meccanico/elettrico
Indicatore posizione di commutazione	Sì
Intervallo tensione d'esercizio CA	0 ... 250 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 250 V
Tensione di isolamento	250 V
Corrente di uscita max.	9.000 mA
Resistenza alle scariche elettriche	4 kV
Grado di imbrattamento	3
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 85 °C
Connessione elettrica	Morsetto a vite
Raccordo per cavi	M20x1,5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guarnizioni	EPDM
Informazione materiali, coperchio corpo	PC
Informazioni sui materiali, zoccolo corpo	PA
Informazioni sui materiali, console	PA