


# Kit sensori di finecorsa DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

Codice prodotto: 534472

FESTO

Per attuatori oscillanti con interfaccia di montaggio a norme VDI/VDE 3845.  
Adatto per tutti gli attuatori oscillanti DAPS e solo per DRD/DRE nelle  
dimensioni da 4 a 225. Per attuatori oscillanti DRD/DRE nelle  
dimensioni da 1 a 2 oppure da 375 a 880 è possibile eseguire il  
montaggio solo con adattatori DAPZ-SBZ-...



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ammissibile del cavo	8 ... 13 mm
Basato sulla norma	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Forma	Rotonda
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Resistenza ai cortocircuiti	Sì
Funzione elemento di commutazione	Contatto n.c.
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Principio di misurazione	Induttivo
Indicatore posizione di commutazione	No
Tensione di isolamento	25 V
Tensione d'esercizio nominale CC	8 V
Uscita di commutazione	NAMUR
Resistenza alle scariche elettriche	0,5 kV
Grado di imbrattamento	3
ATEX categoria gas	II 2G
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	EEx ia IIC T6
Temperatura ambiente antideflagrante	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
Certificato ente preposto	TÜV 99 ATEX 1479 X
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla protezione antideflagrante (ATEX)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Corrente di commutazione attenuata	≤ 1 mA
Corrente di commutazione non attenuata	≥ 3 mA
Connessione elettrica	Morsetto a vite A innesto
Raccordo per cavi	M20x1,5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guarnizioni	EPDM
Informazione materiali, coperchio corpo	PA
Informazioni sui materiali, zoccolo corpo	PA
Informazioni sui materiali, console	PA