


Kit sensori di finecorsa DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Codice prodotto: 534473

FESTO

Per attuatori oscillanti con interfaccia di montaggio a norme VDI/VDE 3845.
Adatto per tutti gli attuatori oscillanti DAPS e solo per DRD/DRE nelle
dimensioni da 4 a 225. Per attuatori oscillanti DRD/DRE nelle
dimensioni da 1 a 2 oppure da 375 a 880 è possibile eseguire il
montaggio solo con adattatori DAPZ-SBZ-...



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Forma	Angolare
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Resistenza ai cortocircuiti	Sì
Interfaccia Fieldbus	Interfaccia AS: connettore cavo piatto
Funzione elemento di commutazione	Contatto n.c.
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Principio di misurazione	Induttivo
Indicatore posizione di commutazione	No
Tensione di isolamento	50 V
Tensione d'esercizio nominale CC	30 V
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Indicazione sull'interfaccia Fieldbus	AS-Interface
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guarnizioni	EPDM
Informazione materiali, coperchio corpo	PC
Informazioni sui materiali, zoccolo corpo	PA
Informazioni sui materiali, console	PA