

Valvola di inserimento progressivo MS12-DE

Codice prodotto: 535034

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione aria di scarico	Con opzione di controllo del flusso
Tipo di azionamento	Elettrico
Posizione di montaggio	Opzionale
Azionatore manuale	Con arresto Senza arresto
Design	Sede del pistone
Tipo di reset	Molla meccanica
Tipo di pilotaggio	Pilotato
Aria di pilotaggio	Interno
Direzione del flusso	Non reversibile
Funzione valvola	2/2
Indicazione della posizione di commutazione	Con accessori
Pressione di lavoro	3 bar...16 bar
Portata nominale standard	25000 l/min...42000 l/min
Ciclo di lavoro	100%
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...50 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso prodotto	3800 g
Display degli stati dei segnali	Con accessori
Tipo di montaggio	Una delle due: Installazione in linea Con accessori
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Alluminio pressofuso