

# Lubrificatore MS12-LOE

Codice prodotto: 535041

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Design	Lubrificatore proporzionale a nebbia d'olio standard
Pressione di lavoro	1 bar...16 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore	400 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Viscosità dell'olio	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Una delle due: Installazione in linea Con accessori
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale della tazza	Lega di alluminio battuto