


dita di bloccaggio CLR-32/40-FS

Codice prodotto: 535554

FESTO

Per bloccaggio roto-lineare CLR.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	32/40
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1
Materiale dito di bloccaggio	Lega di alluminio per lavorazione plastica Anodizzato colore neutro