

Filtro-riduttore MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS-Z

Codice prodotto: 535725

FESTO

Massima pressione in uscita 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, bloccaggio manopola di regolazione, tazza in metallo, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	4
Serie costruttiva	MS
Disp. sicurezza azionamento	con lucchetto (accessorio)
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Capacità filtrante	40 µm
Scarico condensa	manuale rotativo
Costruzione	Filtro riduttore con manometro
Max. quantità di condensa	25 ml
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante con scarico secondario con flusso di ritorno
Protezione tazza	incorporata come tazza metallica
Indicatore di pressione	con manometro
Campo di regolazione della pressione	0,5 ... 12 bar
Pressione di ingresso 1	0,8 ... 14 bar
Max. isteresi di pressione	0,25 bar
Portata nominale normale	1.500 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	5.7 a norme DIN ISO 8573-1
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	475 g
Tipo fissaggio	con accessori a scelta: Montaggio a pannello Montaggio in linea
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	Alluminio pressofuso Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, finestrella	PA
Informazioni sui materiali, piatto di separazione	POM