


Checkbox CHB-C-X

Codice prodotto: 536084
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Esecuzione compatta](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2015. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro max. parti	25 mm
Funzione di conteggio	Sì
Grado di protezione	IP64
Connessione per encoder	Conforme alle specifiche RS 485
Lunghezza max. parti	A seconda della velocità del nastro e della risoluzione desiderata
Diametro min. parti	0,5 mm
Lunghezza min. parti	1 mm
Uscite	Comando sistema di trasporto Comando nastro / Pronto Segnalazione di stato "Attenzione" Pezzo difettoso Pezzo accettabile ma malorientato Pezzo accettabile e correttamente orientato Uscita errore PLC_Power Conteggio raggiunto
Ingressi	Avvio esterno Counter Reset Errore esterno Camera - Enable Sensore di accumulo 2 Sensore di accumulo 1 Sensore esterno Teach-in esterno Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Blocco tastiera
Numero max. orientamenti diversi per memoria tipologie	8
Numero max. memorie tipologie	12
Preselezione quantità	Software CheckKon
Intervallo conteggio	1 - 2 Mrd.
Protezione interna	Fusibile 8 A
Limitazione elettronica delle uscite a	700 mA
Corrente totale max. su connessione PLC	1 A
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente con uscite prive di carico	750 mA
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 15 %
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Condizioni ambientali	Asciutte

Caratteristica	Valore
	Schermatura da influssi estremi della luce esterna Aria ambiente il più possibile pulita
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Risoluzione videocamera	6/100 mm
Tempo di esposizione	128 ... 1.024 μ s
Interfaccia diagnostica	4 poli M12x1 Interfaccia RS232 115 Kbaud Connettore femmina