


fissaggio a flangia FNC-12

Codice prodotto: 537245

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	12
Basato sulla norma	ISO 21287
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	79 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio zincato