


# linea di pilotaggio KES-MC-1-SUB-9-5

Codice prodotto: 537924

Prodotto in esaurimento

[Per MTR-DCI...](#)

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Definizione cavo	senza supporto targhette
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Dritto
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	9
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	9
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	10
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	9
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 24 V
Lunghezza cavo	5 m
Caratteristica cavo	Adatto per portacavi
Raggio di curvatura, cablaggio fisso	$\geq 28$ mm
Raggio di curvatura, cablaggio libero	$\geq 51$ mm
Diametro cavo	6,8 mm
Composizione cavo	10x0,14 schermato
Sezione nominale conduttore	0,14 mm <sup>2</sup>
Terminali dei conduttori	Capocorda a spina
Grado di protezione	IP54
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione