

Valvola di inserimento MS6N-EE-1/4-V230-S-Z

Codice prodotto: 538770

FESTO

elettrico, con silenziatore, direzione del flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Funzione di scarico | non strozzabile |
| Tipo di azionamento | elettrico |
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Azionatore manuale | a ritenuta monostabile |
| Costruzione | Valvola a spola |
| Riposizionamento | Molla meccanica |
| Tipo di comando | diretta |
| Alimentazione pressione di pilotaggio | interno |
| Direzione di flusso | non reversibile |
| Funzione valvola | 3/2, chiusa monostabile |
| Indicatore posizione di commutazione | con accessori |
| Pressione di esercizio | 4 ... 10 bar |
| Valore b | 0,5 |
| Valore C | 11 l/sbar |
| Portata nominale normale | 2.600 l/min |
| Valori caratteristici bobina | 230V AC |
| Fluido di esercizio | Aria compressa |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 0,816 g |
| Connessione elettrica | Connettore forma costruttiva quadrata Forma C a norme DIN 43650 |
| Tipo fissaggio | con accessori a scelta: Montaggio in linea |
| Attacco pneumatico 1 | NPT1/4-18 |
| Attacco pneumatico 2 | NPT1/4-18 |
| Attacco pneumatico 3 | G1/2 |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni | NBR |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | Alluminio pressofuso |