


# riduzione della corsa HGPL-HR-40

Codice prodotto: 539094

FESTO

[Per pinze a corsa lunga HGPL-...](#)



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Intervallo fine corsa regolabile/Corsa	40 mm
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso	455 g
Fissaggio	Avvitato alla pinza
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra	Leghe di alluminio per lavorazione plastica