

profilo di supporto

HMIA-E05- -

Codice prodotto: 539378

FESTO

Per il sistema modulare multiassiale della tecnica di manipolazione e montaggio.



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza max. profilo	3.000 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso in funzione della lunghezza	2,12 kg/m
Materiale adattatore	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata