

Connettore femmina MSSD-C-M16

Codice prodotto: 539709

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Frequenza del collegamento	50
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	38 g
Collegamento elettrico	A 3 poli Connettore femmina angolare Tipo A Conforme DIN EN 175301-803 Progettazione quadrata
Raccordo pressacavo	M16
Diametro cavo ammesso	6 mm...8 mm
Sezione del conduttore	1.5 mm ²
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...115 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale guarnizioni	HNBR