


Valvola di inserimento MS4-EM1-1/4-S

Codice prodotto: 541259

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Design | Saracinesca rotativa |
| Tipo di azionamento | Manuale |
| Funzione aria di scarico | Senza opzione di controllo del flusso |
| Tipo di pilotaggio | Diretto |
| Funzione valvola | Elettrovalvola a impulsi a 3/2 vie |
| Pressione di lavoro | 0 bar...14 bar |
| Valore C | 9 l/sbar |
| valore b | 0.39 |
| Portata nominale standard | 2200 l/min |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del fluido | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Adatto per l'uso con gli alimenti | Vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Tipo di montaggio | Una delle due: Installazione in linea Con accessori |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Direzione del flusso | Non reversibile |
| Peso prodotto | 210 g |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | G1/4 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | G1/4 |
| Collegamento pneumatico, porta 3 | Non canalizzato |
| Materiale guarnizioni | TPE-U (PU) |
| Materiale corpo | Alluminio pressofuso |