

Tube robusto PAN-R-12X2,2-SI

Codice prodotto: 541678

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	12 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	46 mm
Diametro interno	7.6 mm
Raggio minimo di curvatura	30 mm
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...3.5 MPa -13.775 psi...507.5 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...35 bar
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.0698 kg/m
Attacco pneumatico	Per diametro esterno del connettore a innesto di 12 mm
Colore	Argento
Durezza Shore	D 62 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	TPE-A