

Arresto meccanico KYC-18

Codice prodotto: 541691

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	18
Regolazione fine	10 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso prodotto	400 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della vite di arresto	Acciaio Galvanizzato
Materiale squadretta di arresto	Fusione di acciaio inossidabile
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato
Materiale della calotta	POM
Materiale fascetta	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale dado	Acciaio Galvanizzato