


manometro MA-27-25-R1/8

Codice prodotto: 541734

FESTO

Con unità di indicazione in bar e psi.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di visualizzazione [bar]	0 ... 25 bar
Scala del manometro	0 ... 362,5 psi
Dimensioni nominali manometro	27
Costruzione	Manometro a molla tubolare
Fissaggio	Montaggio in linea
Fluido d'esercizio	Gas inerti Liquidi neutri
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 2,5 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 25 bar 0 ... 362,5 psi
Fattore carico variabile	0,66
Classe di precisione di misurazione	4
Grado di protezione	IP43
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Attacco pneumatico	R1/8
Materiali a contatto con fluidi	PA rinforzato
Materiale perno filettato	PA rinforzato
Materiale del corpo	PA
Materiale finestrella	PS
Colore corpo contenitore	Nero
Peso	8 g
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Senza acetilene Senza ossigeno
Scala	Doppia scala bar (esterno) psi (interno)