


# Kit parallelo EAMM-U-D40-42C

Codice prodotto: 543160

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	5.000 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa	10,016 kgmm <sup>2</sup>
Coppia di azionamento a vuoto	0,1 Nm
Coppia trasferibile	3 Nm
Peso	690 g
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice