


kit parallelo EAMM-U-E24-40A

Codice prodotto: 543226
Prodotto in esaurimento

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------|---|
| Taglia | 18 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero di giri max. | 3.000 1/min |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 3,016 kgmm ² |
| Coppia di azionamento a vuoto | 0,05 Nm |
| Coppia trasferibile | 1 Nm |
| Peso | 240 g |
| Avvertenza sul materiale | Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice |