


kit parallelo EAMM-U-E48-70A

Codice prodotto: 543234

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	3.000 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa	71,138 kgmm ²
Coppia di azionamento a vuoto	0,3 Nm
Coppia trasferibile	5,5 Nm
Peso	1.300 g
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice