


# Cursore FKC-50/63

Codice prodotto: 545240

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	50/63
Deviazione radiale +/-	4 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Carico max. ammissibile a breve termine in direzione della forza +/-	5000 N
Carico massimo ammissibile a lungo termine in direzione della forza +/-	5000 N
Peso prodotto	1200 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del perno	Acciaio fortemente legato
Materiale giunto	Acciaio fortemente legato
Materiale pezzo filettato	Acciaio
Materiale piastra	Alluminio fuso
Materiale serratura	Acciaio per molle