


piastra di alimentazione VMPAF-FB-SP-7/8-V-4POL

Codice prodotto: 545351
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	21 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 25 %
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Connessione elettrica	Connettore rotondo da 7/8" 4 poli
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Material supply plate	Alluminio pressofuso