

adattatore NPFA-A-P18-G18-F

Codice prodotto: 545921

FESTO

Per elettrovalvola VUVB.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio	0,9 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	20 g
Informazioni sui materiali, perni filettati	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, tappo cieco	PA rinforzato
Informazioni sui materiali, O-Ring	NBR
Informazioni sui materiali, elemento di separazione	Acciaio