

Calotta NECV-S1W37

Codice prodotto: 545974

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Area di applicazione	Solo per unità di valvole con collegamento multipolare VTSA/VTSA-F
Peso prodotto	180 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Inclinato
Collegamento elettrico 1, connettore	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero di poli	37
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	37
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	3x vite M4
Collegamento elettrico 2, del connettore	Contatti crimp
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	2 A
Immunità alle sovratensioni	1 kV
Raccordo pressacavo	M20x1,5
Diametro cavo	5 mm...13 mm
Sezione nominale conduttore	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale corpo	PA