



batteria di elettrovalvole

BMFH-2-3-1/8

Codice prodotto: 546046
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	2x3/2, chiuse, monostabili
Tipo di azionamento	Elettrico
Portata nominale normale	50 l/min
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Costruzione	Valvola a otturatore con molla di ritorno
Riposizionamento	Molla meccanica
Grado di protezione	IP65
Diametro nominale	1,3 mm
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero max. posti valvola	2
Tipo di comando	diretto
Tempo di commutazione, disazionamento	10 ms
Tempo di commutazione azionamento	10 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Peso	273 g
Connessione elettrica	Connettore maschio
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo	Alluminio anodizzata