



Elettrovalvola MFHB-2-1/4-B

Codice prodotto: 546064

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	2/2 vie, chiusa, monostabile
Tipo di azionamento	Elettrico
Portata nominale standard	600 l/min
porta di lavoro pneumatica	G1/4
Tensione d'esercizio	con bobina magnetica, da ordinare separatamente
Pressione di lavoro	2 bar...8 bar
Design	Sede otturatore
Tipo di reset	Molla meccanica
Grado di protezione	IP65
Dimensione nominale	7 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Azionatore manuale	Con arresto
Tempo di spegnimento	23 ms
Tempo di accensione	12 ms
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Peso prodotto	575 g
Scarico servopilotaggio 84	M5
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato