


Distributore FCK-3-PK-9-N

Codice prodotto: 546068

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	7 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0 bar...10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	28 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 9 mm con ghiera
Collegamento pneumatico, porta 2	Per nipplo spinato I.D. 3 mm con dado
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto