

Tube in plastica PAN-16X2-NT

Codice prodotto: 546289

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	16 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	94 mm
Diametro interno	12 mm
Raggio minimo di curvatura	67 mm
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -13.775 psi...203 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...14 bar
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Classificazione marittima	Certificato See
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.092 kg/m
Attacco pneumatico	Per connettore a innesto diametro esterno 16 mm
Colore	Naturale
Durezza Shore	D 55 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	TPE-A